



 PROTECCIÓN RESPIRATORIA


**EQUIPO AUTONOMO SPIROMATIC 90USA
AIRHATCH-ALU30 BAG**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Certificaciones	04

SKU

904318	Equipo Autonomo Spiromatic 90USA AirHatch-Alu30 Bag	 Argentina
--------	---	---

CARACTERÍSTICAS

- Equipos diseñados para cumplir con los más altos estándares de rendimiento a nivel mundial. Son equipos muy robustos y livianos reduciendo así la carga física sobre el usuario con un diseño ergonómico para una excelente comodidad. Uno de los equipos más sencillos y fáciles de utilizar para un rápido aprendizaje de los futuros usuarios.
- Equipo de respiración autónoma de Baja Presión LP (2216 Psi). Aprobado por NIOSH para uso en APLICACIONES INDUSTRIALES Y BOMBERILES. Compuesto por Máscara de cara completa Air Hatch Cilindro de aire comprimido arnés y reguladores. La función principal del equipo es garantizar la entrega de aire respirable al Usuario para realizar trabajos o rescates en Atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud IPVS / IDLH* (immediately dangerous to life and health)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

Material	Medidas Aprox.	Peso Aprox.	Vida útil.
Clindro de aluminio 2216 psi	Largo 610 mm Diámetro 170 mm	9,5 Kg. (Cargado)	Ilimitada PH : cada 5 años
Arnés + Reguladores Máscara	Largo 600 mm aprox	3,Kg. 0,7 Kg.	

MODO OPERATIVO

1. Escotilla de Aire Ambiente (EAA). Novedoso diseño que permite al usuario colocarse la máscara completamente y aún respirar aire ambiente para no consumir aire del cilindro en una atmósfera segura. Con una operación muy simple cerrando la tapa de la escotilla se activa el aire del cilindro sin tener que realizar ningún movimiento para acoplar la Válvula de Demanda.
2. A demanda con presión positiva. El equipo funciona entregando el aire a demanda del usuario con cada inhalación nos permite regular con nuestro ritmo respiratorio el volumen de aire entregado. Está diseñado para mantener una ligera presión positiva de aire dentro de la máscara durante la inhalación y exhalación. La presión positiva es de 1.5 bar (un 50% más que la presión fuera de la máscara) impidiendo que los contaminantes (gases vapores y partículas) ingresen a la máscara en caso de rotura o mal sello de la pieza facial.
3. Flujo Continuo. Cuenta con una perilla (By-Pass) que en caso de accionarla nos entregará un flujo de aire continuo y sostenido sin importar la demanda del usuario. Debemos volver la perilla a su posición inicial para que el equipo vuelva a funcionar a Demanda con Presión Positiva.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. **MASCARA** - Máscara S-USA Ambient Air Hatch (escotilla de aire ambiente). - Visor de policarbonato especial para altas temperaturas (NFPA) con tratamiento antirrayadura y anti-empañ. - Con amplio campo visual robusta y un calce muy cómodo. - Arnés para la cabeza de 5 tiras en forma de “araña” con hebillas de fácil manejo. - Compatible con sistemas de comunicación por voz HUD (Heads-Up Display) y kit de gafas recetadas.
2. **ARNÉS** - El arnés está equipado con correas de hombro acolchadas y hebilla de cinturón fácil de ajustar. - Mayor distribución del peso mejorando la comodidad y el buen ajuste. - Correa del cilindro robusta y fácil de operar. - Espaldera abierta para una buena ventilación y bajo peso. - Espaldera compuesta por Nylon reforzado con aramida para soportar caídas y altas temperaturas. - Manija de transporte integrada en el espaldar.
3. **CILINDRO** - El Cilindro de Aluminio es de baja presión LP (Low Pressure) tiene una presión de trabajo de 2216 psi / 153 Bar. - Autonomía estimada de 30 minutos. (Según calculo 40 Litros por Minuto Norma NFPA 1981). - La válvula del cilindro incluye un manómetro que indica la presión del cilindro en todo momento. - Rosca de la válvula universal CGA. - Tiene una válvula de alivio de seguridad ante una eventual sobrepresión. - La Válvula de apertura lateral tiene forma de diamante para un manejo más fácil y para evitar el cierre accidental de la válvula.
4. **REGULADOR DE 1ERA ETAPA** Esta incorporado en la Espaldera y es el encargado de reducir neumáticamente la presión de salida del cilindro reduce los 2216 psi en 100 psi. Flujo de aire máximo 1350 LPM
5. **VÁLVULA DE DEMANDA (LDV) O REGULADOR DE 2DA ETAPA** - Válvula de Demanda Pulmonar incorporada a la máscara (LDV – LungDemandValve). Siempre protegida y nunca expuesta a la suciedad la contaminación y a los golpes. no hay riesgo de desconexión involuntaria. - Se encarga de entregar el aire a la máscara y hacer funcionar los 3 modos operativos: Demanda Presión Positiva y Flujo continuo. - Dispone de un botón de 1er Respiro para cortar el circuito de aire cuando se quita la máscara. - Perilla bypass grande para activar temporalmente el modo flujo continuo de aire a la máscara
6. **MANÓMETRO** - Esta incorporado en la hombrera y nos permite en todo momento la fácil lectura del aire disponible en el cilindro. - Posee fondo fotoluminiscente para lectura en situación de baja luminosidad. - Tiene una funda de protección fabricada en elastómero para protegerlo de los golpes. - EOSTI (End Of Service Time Indicator) Alarma de advertencia baja presión en forma de silbato.

CERTIFICACIONES

- Cuando el equipo autónomo se utilice siguiendo las instrucciones de uso lo hará conforme a las normas NIOSH 42
- CFR Part 84 Subpart H bajo las cuales está certificado.